

DUO spirālveida plastmasas caurule PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Daļas numurs: 197631

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Darba garums | 6 m |
| Ārējais diametrs | 12 mm |
| Bloka garums | 1,76 m |
| Iekšējais diametrs | 8 mm |
| Tinuma diametrs | 95 mm |
| Vijumu skaits | 64 |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Autorizācija | TÜV |
| Sertifikācijas departaments | B 013277 0506 00 |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Produkta svars | 2.600 g |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm |
| Krāsa | zils/melns |
| Balsta cietība | D 52 +/-3 |
| Caurules materiāls | TPE-U(PU) |