

# Spirālveida plastmasas cauruļvads PPS-4-15-1/4-BL

Daļas numurs: 19799

FESTO

Ar 2 pagriežamiem stiprinājumiem un blīvgredzeniem, poliamīds (nav apstiprināts lietošanai pārtikas ražošanā).



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Darba garums                                | 15 m   |
| Ārējais diametrs                            | 6,3 mm   |
| Bloka garums                                | 0,67 m   |
| Iekšējais diametrs                          | 4,7 mm   |
| Tinuma diametrs                             | 75 mm  |
| Vijumu skaits                               | 90   |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 21,2 bar                                 |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 1 - Zema korozijas ietekme                         |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                                     |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -30 ... 80 °C                                      |
| Nominālais pievilkšanas moments             | 11 Nm  |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielaiide     | ± 20 %   |
| Produkta svars                              | 367 g  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Vīrišķā vītne G1/4                                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | Vīrišķā vītne G1/4                                 |
| Krāsa                                       | zils   |
| Savienojošās vītnes materiāls               | Misiņš   |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS                                       |
| Liekšanas aizsardzības materiāls            | Tērauds<br>galvanizēts                             |
| Caurules materiāls                          | Poliamīds 12                                       |