


Aksiālais komplekts EAMM-A-P3-28D-40P

Daļas numurs: 1982886

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	0,2 Nm
Produkta svars	60 g
Interfeisa kods, aktuators	P3-28D
Interfeisa kods, Motora In	40P
Interfeisa kods, sajūga korpuss	28D
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS