


Sadalītāja gala bloks FR-8-1/4

Daļas numurs: 2078

FESTO

Priekš saspiesta gaisa sadales



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	11,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	14 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	230 g
Izeju skaits	8
Piegādes līniju skaits	1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums