


# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-3/4

Daļas numurs: 2103

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	3.300 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	4800 l/min
Darbošanās spiediens	0,3 ... 15 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	938 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS