

Gaisa amortizācijas plāksne ATBT-100-1500

Daļas numurs: 2109872

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	100
Gultņojuma garums	1.500 mm
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Montāžas tips	ar ierīvi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Darbošanās spiediens	≤ 2 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 50 °C
Vidējā temperatūra	10 ... 50 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Produkta svars pamatojoties uz garumu	3,6 kg/m
Balsta cietība	D 80 +/-5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Maks. virsmas slodze darba laikā	400 kg/m ²
Atkārtotās precizitāte augstumam	±10 µm
Plakanība, regulējot	60 µm
Plakanība, uzstādot	110 µm