


# Aksiālais komplekts EAMM-A-D32-40P-S1

Daļas numurs: 2207372

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	1,6 Nm
Produkta svars	160 g
Interfeisa kods, aktuators	D32A D32B
Interfeisa kods, Motora In	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS