

Caurule ar metāla aizsargpinumu P-13-SW

Daļas numurs: 2234
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	23 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	100 mm
Iekšējais diametrs	13 mm
Min. liekšanās rādiuss	50 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,4 kg/m
Pneimatiskais savienojums	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	A 71 +/- 5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	EPDM SBR