

# Caurule ar metāla aizsargpinumu P-19-SW

Daļas numurs: 2235  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	31 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	200 mm
Iekšējais diametrs	19 mm
Min. liekšanās rādiuss	60 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,649 kg/m
Pneimatiskais savienojums	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	A 71 +/- 5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	EPDM SBR