

Plastmasas caurule PL-9-BL

Daļas numurs: 2238

FESTO

Paredzēts CK un N savienojumiem.

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	11,6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	85 mm
Iekšējais diametrs	9 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	0 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 35 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,049 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	A 85 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	PVC-P