

Energijas piegādes elements CACN-3A-1-10

Daļas numurs: 2247682

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	60 mm
Augstums	130 mm
Garums	152,5 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	1,5 - 3,0 A
Nominālais izejas DC spriegums	24 V
Nominālā izejas strāva	10 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	24 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	1.554 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS