


Energijas piegādes elements CACN-3A-7-5

Daļas numurs: 2247683

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	125 mm
Augstums	130 mm
Garums	85 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	2,2 - 1,2 A
Nominālais izejas DC spriegums	48 V
Nominālā izejas strāva	5 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	50 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	1.240 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS