


Pārnesumkārbā EMGA-40-P-G5-EAS-40

Daļas numurs: 2297685

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots servomotoriem.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	40 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,25 deg
Pārvals	Planetārā pārvalda elements
Pārnesumkārbas attiecība	5:1
Max ieejas ātrums	18.000 1/min
Pārvalda elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	14 Nm
Pārvalda elementa masas inerces moments	0,019 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	22 Nm
Max. efektivitāte	98 %
Griezes noturība	1 Nm/arcmin
Produkta svars	350 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	40G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS