



# Klusinātājs U-1

Daļas numurs: 2312

★ Pamatproduktu klāsts

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai un piesārņojuma novēršanai.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	20.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	90 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkta svars	139,8 g
Pneimatiskais savienojums	G1
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PE
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS