


Apaļais cilindrs EG-6-25

Daļas numurs: 2415

FESTO

Ar atgriezējatsperi



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	25 mm
Virzuļa diametrs	6 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Moderate corrosion stress
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	17 N
Produkta svars	20 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Bronza
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums