

Iespīlēšanas uzmava EAMH-60-6-C18.1

Daļas numurs: 2428515

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|------------------------|
| Izmērs | 60 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 6.000 l/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 1,46 kgmm ² |
| Produkta svars | 36 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |