

# Iespīlēšanas uzmava EAMH-145-25-C34

Daļas numurs: 2429593

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	28,1 kgmm <sup>2</sup>
Produkta svars	165 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS