

Higiēniskais tauriņvārsts VZFB-D-65-WW-V4V4E


Daļas numurs: 2464102

Produkts tiks atcelts

FESTO

Nominal width DN65, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-ceļu diska vārsts
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Uzkausēts galos/uzkausēts galos
Nominālais diametrs DN	65
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	10
Iedarbošanās moments	18 Nm
Bāzēts uz standartu	DIN 11851
Vide	Ūdens Neitrālie šķidrumi
Vidējā temperatūra	-10 ... 120 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija korpusam	1.4404
Diska materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija diskam	1.4404
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4404
Produkta svars	2.100 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme