

Higiēniskais tauriņvārsts VZFB-SZ-4"-TT-V4V4V


Daļas numurs: 2469000

Produkts tiks atcelts

FESTO

Nominal width 4", with thread, SMS 1145, FPM, material 1.4404.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-ceļu diska vārsts
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Ārējā vītne/iekšējā vītne
Nominālais diametrs DN	4"
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	10
Iedarbošanās moments	35 Nm
Bāzēts uz standartu	SMS 1145
Vīde	Ūdens Neitrālie šķidrums
Vidējā temperatūra	-15 ... 140 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija korpusam	1.4404
Diska materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija diskam	1.4404
Vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija vārpstai	1.4404
Produkta svars	4.800 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme