


Amortizators DYSC-25-25-Y1F

Daļas numurs: 2480234

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens	25 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,3 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	25 mm
Max. apturēšanas spēks	4.000 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	100 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	140.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,8 J
Atstatīšanas spēks	14 N
Produkta svars	575 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums