


Apakšējā pamatne VABP-S1-1V1G-G14-2

Daļas numurs: 2614860

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	42 mm
Funkcionālā pieslēgvietā 32	G1/8
Funkcionālā pieslēgvietā 34	G1/8
Pneimatiskā pieslēgvietā 22	Apakšējā pamatne G1/4
Pneimatiskā pieslēgvietā 44	Apakšējā pamatne G1/4
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.400 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	1.623 g
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvgredzena materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Tērauds