

Blīvgredzens NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Daļas numurs: 2652516

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iepakojuma izmērs	10
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Nominālais pievilkšanas moments	6,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 10 %
Produkta svars	0,02 g
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PEEK