


Apaļais cilindrs DGS-25- -S2

Daļas numurs: 2656
Produkts tiks atcelts

FESTO

Varianti bez gala pozīciju amortizēšanas

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Caurejošs virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 12 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	247 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	247 N
Pneimatiskais savienojums	G1/8