


Kopnes savienojums CPX-FB37

Daļas numurs: 2735960

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	EtherCAT
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	125 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	Error: komunikācijas kļūda LA X1: Tīkls aktīvs 1 pieslēgvietā LA X2: Tīkls aktīvs 2 pieslēgvietā Run: Komunikācijas statuss
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Zema sprieguma moduļi Diagnostics memory
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Feldbus spraudnis	2x ligzda, M12x1, 4-kontaktu, D-izkārtojums
Ieejas adreses maksimālais lielums	128 Byte
Izejas adreses maksimālais lielums	128 Byte
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Kļūmju droša reaģēšana Forcing of channels Signal setup Sistēmas parametri
Takts frekvence	100 Mbit/s
Konfigurācijas atbalsts	ESI fails
Papildus funkcijas	Asimetriska datu piekļuve izmantojot fieldbusu Objekta diagnostika Emergency Message Savietojamības režīms ar FB38 Modular Device Profile (MDP) Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Mainīgs PDO kārtojums Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 100 mA