

Plēšveida cilindrs EB-80-20

Daļas numurs: 2748903

FESTO

Apkopju brīvs, nav pielipšanas/slīdēšanas efekta.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	80
Nepieciešamais uzstādīšanas diametrs	95 mm
Gājiens	20 mm
Max. augstums kad izbīdījies	70 mm
Max. sasvēršanās leņķis	10 deg
Max. kompensācija	5 mm
Min. uzstādīšanas augstums	50 mm
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Atstatišanas spēks	400 N
Produkta svars	500 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Membrānas materiāls	CR
Korpusa materiāls	Alumīnija lējums