

Plēšveida cilindrs EB-80-45

Daļas numurs: 2748904

FESTO

Apkopju brīvs, nav pielipšanas/slīdēšanas efekta.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	80
Nepieciešamais uzstādīšanas diametrs	95 mm
Gājiens	45 mm
Max. augstums kad izbīdījies	110 mm
Max. sasvēršanās leņķis	15 deg
Max. kompensācija	10 mm
Min. uzstādīšanas augstums	65 mm
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Atstātīšanas spēks	200 N
Produkta svars	500 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Membrānas materiāls	CR
Korpusa materiāls	Alumīnija lējums