

Paralēlais komplekts EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1

Daļas numurs: 2781778

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	118 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,18 Nm
Pārnese moments	7 Nm
Produkta svars	1.820 g
Interfeisa kods, aktuators	D32B
Interfeisa kods, Motora In	52B 52C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS