

# Paralēlais komplekts EAMM-U-70-D40-60G-96

Daļas numurs: 2785471

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	118 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,18 Nm
Pārnese moments	7 Nm
Produkta svars	1.740 g
Interfeisa kods, aktuators	D40B
Interfeisa kods, Motora In	60G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS