

Paralēlais komplekts EAMM-U-70-D40-70A-96

Daļas numurs: 2786204

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------|-----------------------|
| Izmērs | 70 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pārnese attiecība | 1:1 |
| Max. ātrums | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 118 kgmm ² |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,18 Nm |
| Pārnese moments | 7 Nm |
| Produkta svars | 1.700 g |
| Interfeisa kods, aktuators | D40B |
| Interfeisa kods, Motora In | 70A |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |