

# Paralēlais komplekts EAMM-U-86-D50-80P-102-S1

Daļas numurs: 2803073

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	175 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,25 Nm
Pārnese moments	9,5 Nm
Produkta svars	2.350 g
Interfeisa kods, aktuatora	D50B
Interfeisa kods, Motora In	80P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS