

Paralēlais komplekts EAMM-U-145-D100-120G-188

Daļas numurs: 2803620

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------|-------------------------|
| Izmērs | 145 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pārnese attiecība | 1:1 |
| Max. ātrums | 4.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 2.270 kgmm ² |
| Piedziņas moments bez slodzes | 2 Nm |
| Pārnese moments | 50 Nm |
| Produkta svars | 12.000 g |
| Interfeisa kods, aktuators | D100B |
| Interfeisa kods, Motora In | 120G |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |