

Iespiežamais T- veida savienotājs NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Datums numurs: 2839846

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Montāžas tips	Vītņots
Produkta svars	28 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā līgzda, M12x1, 5-kontaktu, A-kodējums
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12x1, 2-kontaktu, A-kodējums
Elektriskais savienojums 3	Taisnais spraudņa savienotājs, M12, 3-kontaktu, A
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	TPE-U(PUR)
Korpusa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Blīvējumu materiāls	FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums Apzeltīts