


# Savienotāja bloks MRS-4

Daļas numurs: 2844348

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                       |
|---|-------------------------------|
| Izmērs  | 4                             |
| Max. vārstu pozīciju skaits                     | 4                             |
| Operating pressure MPa                          | -0,09 ... 1 MPa               |
| Darbošanās spiediens                            | -0,9 ... 10 bar               |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums  | 2,5 Nm                        |
| Maks. pievilkšanas moments, sienas stiprinājums | 4 Nm                          |
| Produkta svars                                  | 650 g                         |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | G3/8                          |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS                  |
| Savienojošās plāksnes materiāls                 | Kaļamā alumīnija sakausējums  |