


# Apaļais cilindrs DGS-40- -PPV-S2

Daļas numurs: 2872  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar regulējamu amortizēšanu abos galos

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 2.000 mm
Virzuļa diametrs	40 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Caurejošs virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	15 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	633 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	633 N
Pneimatiskais savienojums	G1/4