


Bremzēšanas izturīgs CACR-KL2-40-W2000

Daļas numurs: 2882343

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	500
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija vertikāle
Pulse energy, braking resistor at 380 V	8.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	7.200 Ws
Veiktspēja pie 35% slodzes cikla un 20°C	2.000 W
Nominālā kapacitāte, caursišanas pretestība	800 W
Rated output, braking resistor at 380 V	600 W
Rated output, braking resistor at 780 V	480 W
Pretestības vērtība	40 Ohm
Autorizācija	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	2.400 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar piederumiem Izvēles
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS