

Grozāmais atloks CRSNCS-50

Daļas numurs: 2895922

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianti	Izcila korozijas aizsardzība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkta svars	403 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Stiprinājuma materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Kāta gala gultņa materiāls	PTFE Nerūsējošais tērauds
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais