



DUO vads. NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Daļas numurs: 2903567

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Konstruktijas struktūra	Y-sadalītājs ar vadu priekš lauka ierīces un kontrollera puses
Sadalītāja tips	1 līdz 2
Papildus funkcijas	Sensora un kontrollera savienojums ar proporcionālo spiediena regulatoru
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Produkta svars	377 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	8
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	6
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	5
Elektriskais savienojums 3, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 3, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 3, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 3, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 3, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	2 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Vada garums 1	5 m
Vada garums 2	5 m
Vada diametrs 1	5,3 mm
Vada diametrs 2	4,5 mm
Kabeļa struktūra	3x0,25 5x0,25 Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,25 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Melns
Korpusa materiāls	TPE-U(PUR)
Korpusa krāsa	Melns
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts misiņš
Blīvējumu materiāls	FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts
Izolācijas materiāls	PVC