


Savienošanas uzgrieznis MCK-PK-6

Daļas numurs: 2966

FESTO

[Metāla versija.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Sievišķā vitne M12x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS