


Apakšējā pamatne VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Daļas numurs: 2999476

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Plūsmas pakāpe Kv ventilācijai	2,2 m ³ /h
Plūsmas pakāpe Kv izplūdei	8,6 m ³ /h
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	250 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Atloks 1/4 NAMUR pieslēgvietu izkārtojums
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Pārklāts alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR