



Elektromagnētiskais vārsts

MZH-3-0,4-LED

Daļas numurs: 30217

FESTO

Mikro Pneimatika, ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	4 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 7 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvietā
Aizsardzības klase	IP40 ar spraudņa ligzdu
Nominālais izmērs	0,4 mm
Vadības gaiss	tiešais
Komutācijas izslēgšanas laiks	13 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	5 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 0,55W
Darbošanās paņēmiens	Žāvēts saspiegtais gaiss, eļļots vai neeļļots
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	20 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums