


# Apakšējā pamatne NASE-1/4-NPT-1-ISO

Daļas numurs: 30426

FESTO

Pieslēgvietu izkārtojumu saskaņā ar ISO 5599/I un iepriekš pievienoto  
iebūvēto elektrisko savienojumu saskaņā ar ISO 5599/II.  
Savienojumi sānos.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Garums	6 mm
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Autorizācija	UL - Recognized (OL)
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	Vītņots
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	1/8 NPTF
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	1/8 NPTF
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPTF
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/4 NPTF
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/4 NPTF
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	1/4 NPTF
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	1/4 NPTF