


# Apakšējā pamatne NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Daļas numurs: 30427

FESTO

Pieslēgvietu izkārtojumu saskaņā ar ISO 5599/I un iepriekš pievienoto iebūvēto elektrisko savienojumu saskaņā ar ISO 5599/II.  
Savienojumi apakšpusē.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums   |
|---|---|
| Darbošanās spiediens                      | 0 ... 16 bar  |
| Autorizācija                              | UL - Recognized (OL)                                |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme                       |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C                                       |
| Aizsardzības klase                        | IP65  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C                                       |
| Montāžas tips                             | ar caurejošo urbumu                                 |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 12             | 1/8 NPTF  |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 14             | 1/8 NPTF  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/4 NPTF  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/4 NPTF  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | 1/4 NPTF  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | 1/4 NPTF  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | 1/4 NPTF  |