


# Savienojošais vads KDI-SB202-BU25

Daļas numurs: 30437

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 300$ V
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C -30 ... 80 °C
Produkta svars	210 g
Elektriskais savienojums	Taisnā ligzda / taisnā ligzda M12x1 / Sub-D 5-kontakti / 25-kontakti
Kabeļa struktūra	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Vada diametrs	4,5 ... 6,5 mm
Kabeļa garums	5 m
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni Klipsis
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts