

Leņķiskā piedziņa DRQ-100-90-PPV-A

Daļas numurs: 30596
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Izmērs | 100 |
| Amortizācijas leņķis | 52 deg |
| Pagrieziena leņķis | 90 deg |
| Gala pozīcijas pielaipe | 3 deg |
| Amortizēšana | PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Zobstienis un zobrats |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Darbošanās spiediens | 2,5 ... 10 bar |
| Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem | 0,9 Hz |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Teorētiskais moments pie 6 bar | 150 Nm |
| Pieļaujamais masas inerces moments | 0,2 kgm ² |
| Produkta svars | 26.800 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums | G1/2 |
| Piedziņas vārpstas materiālu informācija | Rūdīts tērauds |
| Blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) |