


Spraudņa ligzda ar vadu KMF-1-230AC-2.5

Daļas numurs: 30936

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš F elektromagnētiem.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Montāžas tips | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 170 g |
| Elektriskais savienojums | Spraudņa ligzda |
| Nominālais darba spriegums AC | 230 V |
| Aizsargājošais zemes savienojums | Pieejams |
| Kabeļa garums | 2,5 m |
| Vada diametrs | 6 mm |
| Kabeļa struktūra | 3x0,75 |
| Aizsardzības klase | IP67 pēc IEC 60529 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Korpusa materiāls | PC POM |
| Elektriskā kontakta materiāls | Bronza |