


Sakabe

EAMC-56-58-19-20

Daļas numurs: 3181801

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|-----------------------|
| Turētāja diametrs 1 | 19 mm |
| Turētāja diametrs 2 | 20 mm |
| Izmērs | 56 |
| Nominālais garums | 58 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 5.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 128 kgmm ² |
| Pārneseis moments | 60 Nm |
| Produkta svars | 284 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |