


Vadotnes elements EAGF-P1-KF-25-50

Daļas numurs: 3192943
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš elektriskā cilindra EPCO.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens	50 mm
Reversa brīvģājiens	0 μm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodiņu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	25 m/s ²
Max. ātrums	1 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. spēks Fy	320 N
Maks. statistiskais spēks Fy	415 N
Max. spēks Fz	320 N
Maks. statistiskais spēks Fz	415 N
Maks. moments Mx	15 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	19 Nm
Maks. moments My	10 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	12 Nm
Maks. moments Mz	10 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	12 Nm
Atvienošanas spēks	4 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	300 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājiēna	1.080 g
Papildus svārs uz gājiēna 10 mm	12 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiēna	12 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājiēnu	30 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus piēlaide uz katrēm 10 mm gājiēna	4,5 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītēni
Materiālu piēzēme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds ciets hroma pārklājums
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Jūga plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts