

# Vadotnes elements EAGF-P1-KF-40-100


Daļas numurs: 3192957

Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš elektriskā cilindra EPCO.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Gājiens	100 mm
Reversa brīvģājiens	0 μm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodiņu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	25 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	1 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. spēks Fy	380 N
Maks. statistiskais spēks Fy	510 N
Max. spēks Fz	380 N
Maks. statistiskais spēks Fz	510 N
Maks. moments Mx	20 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	27 Nm
Maks. moments My	15 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	20 Nm
Maks. moments Mz	15 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	20 Nm
Atvienošanas spēks	6 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	560 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājiēna	1.910 g
Papildus svārs uz gājiēna 10 mm	18 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiēna	18 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājiēnu	36 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus piēlaide uz katrēm 10 mm gājiēna	4,5 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītēni
Materiālu piēzēme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds ciets hroma pārklājums
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Jūga plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts