


# Kopnes savienojums CPX-M-FB41

Daļas numurs: 3228960

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Feldbus spraudnis	1x ligzda SCRJ Push-pull, AIDA
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Zema sprieguma moduļi Diagnostics memory
Konfigurācijas atbalsts	GSDML fails
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Kļūmju droša reaģēšana Forcing of channels Signal setup Sistēmas parametri
Papildus funkcijas	Asimetriska datu piekļuve izmantojot fieldbusu Asimetriska datu piekļuve izmantojot Ethernet Fast Start Up (FSU) Kanālu orientēta diagnostika ar fieldbusu Palaišanas parametrizācija normālā tekstā caur fieldbusu Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Apkalpes elements	DIL-slēdži Izvēles atmiņas karte
Takts frekvence	100 Mbit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 125 mA
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	280 g
Izejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Protokols	PROFINET RT
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Tīkla kļūda TP1: tīkls aktīvs, pieslēgvietā 1 TP2: netiek lietots
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums