

# Vadotnes elements SPZ-25-25-P-A

Daļas numurs: 32734  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar 2 virzuļu kātiem (TWIN kamanas), priekš tuvuma zondēšanas.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Gājiens  | 25 mm  |
| Regulējams gala pozīcijas diapazons/garums           | 10 mm  |
| Virzuļa diametrs                                     | 25 mm  |
| Piedzīņas elementa darbības režīms                   | Kamana   |
| Amortizēšana   | Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri                   |
| Montāžas pozīcija                                    | Jebkurš  |
| Vadotne  | Slīdbukses vadotne   |
| Konstrukcijas struktūra                              | Vadotne  |
| Pozīcijas detektēšana                                | Tuvuma devējiem  |
| Darbošanās spiediens                                 | 1 ... 10 bar   |
| Darbības režīms                                      | divpusējās darbības  |
| Darbošanās paņēmieni                                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                    | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| Apkārtējās vides temperatūra                         | -20 ... 80 °C  |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 452 N  |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 452 N  |
| Pneimatiskais savienojums                            | M5   |
| Material cover                                       | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Material seals                                       | NBR  |
| Material housing                                     | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Material piston rod                                  | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |